


E12423



Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift; skärmad ledning

Utförande

ethernetkabel, D-kodad

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

1369

Mått

[mm]

15 x 15 x 47,3

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



Elektrisk anslutning

kabel: 20 m, PVC, grön, skärmad; 4 x 0,34 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten

