




Anslutningskabel

VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS



Applikation		
Speciella egenskaper	guldpläterade stift; För användning i släpkedja	
Utförande	Strömkabel, T-kodad	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 60 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	12
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	563,2
Mått	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		formgjuten zink, förnicklad
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Böjningsradie vid fast installation	min. 5 x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3 m/s vid 5 m horisontell längsrörelse och max. acceleration av 5 m/s²
	Böjningscykler	> 4 Mio.
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Anslutningskabel

VDOG040ZDS0005H04STGD040ZDS

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: T; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, svart; 4 x 1,5 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: T; Gjuten kåpa: PUR

