


Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH080MSS0002H08



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
---------------------	-----	-------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Vikt	[g]	133
------	-----	-----

Material	PUR
----------	-----

Gjuten-body material	PUR
----------------------	-----

Material mutter	Mässing, förnicklad
-----------------	---------------------

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, svart, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm





Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH080MSS0002H08

Anslutning

<u>1</u>	<u>BN</u>
<u>2</u>	<u>WH</u>
<u>3</u>	<u>BU</u>
<u>4</u>	<u>BK</u>
<u>5</u>	<u>GY</u>
<u>6</u>	<u>PK</u>
<u>7</u>	<u>VT</u>
<u>8</u>	<u>OG</u>

Färgkodning enligt DIN EN 60947-5-2

Ledarfärger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
PK =	rosa
OG =	orange
VT =	violett
WH =	vit