


Anslutningskabel

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift; skärmad ledning

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

110,1

Gjuten-body material

Mässing, förnicklad / TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal




Anslutningskabel

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M23, rak; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR, svart, Ø 4,8 mm, skärmad; 5 x 0,25 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten

