


Anslutningskabel hona

ADOGH040ZDS0003H04



Applikation

Speciella egenskaper	Halogenfri; För användning i släpkedja
Applikation	mikrobresistent
Resistent mot olja	ja
UV-beständig	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 250 AC / < 300 DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...90
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-15...70
Kapslingsklass	IP 65; IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	134
Mått [mm]	15 x 15 x 43
Material	kapsling: TPU svart; Packning: FKM
Material mutter	formgjuten zink, förnicklad
För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer min. 8 x kabeldiametern
	Böjningsradie vid fast installation min. 4 x kabeldiametern

Anmärkning

Anmärkning	Tål hög mekanisk påfrestning
------------	------------------------------

E12461



Anslutningskabel hona

ADOGH040ZDS0003H04

Förpackning


1 antal

Elektrisk anslutning


kabel: 3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,8 mm; partvinnad; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Anslutning



BU = Ledarfärger :
GN = blå
RD = grön
YE = röd
 gul