


Lös honkontakt

SDOGF030MSSFKPG



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC/DC

Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...85

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

10,7

Mått

[mm]

12 x 12 x 45

Material

PBT; PA

Gjuten-body material

PBT / PA

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E12463



Lös honkontakt


SDOGF030MSSFKPG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: 0,14...0,5 mm²; Mantel: Ø 3,5...5 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT / PA; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

