


## Lös honkontakt

SDOGF040MSSFKPG



## Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

&lt; 30 AC/DC

## Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...85

Kapslingsklass

IP 67

## Mekaniska data

Vikt

[g]

11,2

Mått

[mm]

12 x 12 x 45

Material

PBT; PA

Gjuten-body material

PBT / PA

Material mutter

Mässing, förnicklad

## Anmärkning

Förpackning

1 antal

# E12464



## Lös honkontakt

SDOGF040MSSFKPG

### Elektrisk anslutning

skruvklämmor: 0,14...0,5 mm<sup>2</sup>; Mantel: Ø 3,5...5 mm

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT / PA; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



### Anslutning

