


## Y-splitter

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



## Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

&lt; 60 DC

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklass

IP 67

## Mekaniska data

Vikt

[g]

23,9

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

formgjuten zink

Anslutningstyp

M12

## Anmärkning

Förpackning

1 antal




## Y-splitter

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS


### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad



### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad



### Anslutning

