


Y-splitter

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv




Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC/DC
Max. strömbelastning per modul	[A]	12
Max. strömbelastning totalt	[A]	12; (...40 °C)
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	24,6
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		formgjuten zink
Anslutningstyp		M12
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Y-splitter

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Elektrisk anslutning

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad