


# E12490



## Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S



### Applikation

Speciella egenskaper	skärmad ledning
Utförande	ethernetkabel, D-kodad
Applikation	Korsad patchkabel; Kopplingskabel

### Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67; IP 20; (M12 hane / RJ45 hane)

### Mekaniska data

Vikt [g]	73,1
Material	TPU/PA
Gjuten-body material	PA / TPU
Material mutter	formgjuten zink, förnicklad

### Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

### Elektrisk anslutning - hankontakt M12

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: PA; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



# E12490




## Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

### Elektrisk anslutning

kabel: 0,5 m, PVC, grön, Ø 6,5 mm, skärmad; 2 x 2 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - hankontakt RJ45

Anslutning: 1 x RJ45, rak; Gjuten kåpa: TPU

