


Anslutningskabel hona

ADOGD040ZDS0005H04



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Utförande

Strömkabel, T-kodad

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 60 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

545

Mått

[mm]

15,4 x 15,4 x 52,8

Material

PP

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E12495



Anslutningskabel hona


ADOGD040ZDS0005H04

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: T; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit