




Anslutningskabel hona

ADOGD040ZDS0050H04



Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Utförande		Strömkabel, T-kodad
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 60 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	12
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	5233,5
Mått	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Material		PP
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		formgjuten zink, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E12498



Anslutningskabel hona


ADOGD040ZDS0050H04

Elektrisk anslutning


kabel: 50 m, PUR, svart, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: T; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit