


Lös honkontakt

SDOGD040ZDSFKP



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Utförande	Strömkabel, T-kodad
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 DC
Max. strömbelastning totalt [A]	12; (vid användning av ledare med 1,5mm ²)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	29
Gjuten-body material	PA
Material mutter	formgjuten zink
Tätningmaterial	NBR

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Lös honkontakt


SDOGD040ZDSFKP

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: 0,75...1,5 mm²; Mantel: Ø 8...10 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: T; Gjuten kåpa: PA; Låsning: formgjuten zink; Packning: NBR; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,4 Nm



Anslutning

