


E12509



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN





Applikation	
Applikation	NAMUR
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	< 15 DC
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Vikt [g]	62,9
Material	TPU; PUR
Gjuten-body material	TPU/PUR
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Tillbehör	
Ingående delar	skruv
	Etikett
Anmärkning	
Anmärkning	för användning i Zon 0, grupp IIB eller IIC, användaren måste se till att undvika uppbyggnad av elektrostatisk laddning vid kontakterna
Förpackning	1 antal

Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU/PUR; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

**Elektrisk anslutning**kabel: 0,6 m, PVC, blå, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²**Anslutning****Elektrisk anslutning - Honkontakt**

Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU/PUR; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

