


Anslutningskabel med hankontakt

ASTGN040ZDS0005L04



Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Utförande	ethernetkabel, D-kodad

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 250 AC/DC
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...70
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	349,2
Mått [mm]	15 x 15 x 47,3
Material	TPU
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGN040ZDS0005L04

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PVC, grön, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



Anslutning



BU =	Ledarfärger :
OG =	blå
WH =	orange
YE =	vit
	gul