


Ethernet RJ45 kontakt

RJ45-Steckverbinder



Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-10...60
Kapslingsklass		IP 20

Mekaniska data

Vikt	[g]	10,4
------	-----	------

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

FC-övergång till rundkabel: 0,34 mm²; Mantel: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x RJ45, rak





Ethernet RJ45 kontakt

RJ45-Steckverbinder

Anslutning

