


E12517



Målpucken för ventilställdon

PUCK 53MM BASIC



Applikation

Utförande

för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller
handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaniska data

Vikt	[g]	60,5
Puck diameter	[mm]	53
Hålavstånd	[mm]	80
Skafthöjd på ventilaxeln	[mm]	30
Material	Indikeringspuck: PA 6 svart; metalldelar: rostfritt stål	
Åtdragningsmoment	[Nm]	2,5...3

Tillbehör

Ingående delar

skruv med halvrund skalle: 1 x M6 x 16, rostfritt stål

Anmärkning

Förpackning

1 antal