


Distansplatta för indikeringspuckar

SPACER 10MM FOR PUCK



Applikation

Utförande

för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Montage

kompensationshöjd 10 mm

Mekaniska data

Vikt

[g]

13,2

Material

PA 6 svart; skruv: rostfritt stål

Tillbehör

Ingående delar

skruv med halvrund skalle: 1 x M6 x 25, EN ISO 7380-2:2011

Anmärkning

Förpackning

1 antal