


E12548



Y-anlutningskabel

YDOGS030PLS0005H03



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	8...32 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...85
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-20...85
Kapslingsklass	IP 67; (parningskontakt isatt)

Mekaniska data

Vikt [g]	277,799
Mått [mm]	24 x 24 x 54
Material	PA
Antal portar i splitboxen	2
För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler > 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m



Y-anlutningskabel

YDOGS030PLS0005H03

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - 1-2-3

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - 4-5-6

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt, rak; Kontakter: förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning

1	BN
2	BK
3	RD
4	RD
5	BK
6	BN

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
RD =	röd