


E12553



Y-anlutningskabel

YDOGS040PLS0002H02



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	8...32 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...85
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-20...85
Kapslingsklass	IP 67; (parningskontakt isatt)

Mekaniska data

Vikt [g]	154,2
Mått [mm]	24 x 24 x 54
Material	PA
Antal portar i splitboxen	2
För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler > 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m

E12553



Y-anslutningskabel

YDOGS040PLS0002H02

Anmärkning

Förpackning

2 antal

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt, rak; Kontakter: förnicklad



Anslutning



BK =
BN =

Ledarfärger :
svart
brun