


E12557



Anslutningskabel

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

12...24 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...85

Omgivningstemperatur

[°C]

(rörlig)

-30...70

Kapslingsklass

IP 67; (parningskontakt isatt)

Mekaniska data

Vikt

[g]

173,7

Gjuten-body material

PA

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutningskabel

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 6,4 mm; vriden; 2 x 0,50 mm² (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x DEUTSCH-kontakt, rak; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: förnicklad



Anslutning

