

Anslutningskabel

VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; För användning i släpkedja

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

8...32 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...80

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

(rörlig)

Kapslingsklass

IP 67; (parningskontakt isatt)

Mekaniska data

Vikt

[g]

82,1

Material

PA; Honkontakt: TPU orange; Packning: FKM

Material mutter

Mässing, förnicklad

För användning i släpkedja

ja

För användning i släpkedja

Böjningsradie för flexibla installationer

min. 10x kabeldiametern

Färdhastighet

max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka
och max. 5 m/s² acceleration.

Böjningscykler

> 5 Mio.

Torsion/vridningsvinkel

± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Anslutningskabel

VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS

Elektrisk anslutning - Honkontakt


Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt, rak



Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

