




Y-anslutningskabel

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS



| Applikation                   |                                           |                                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper          |                                           | Silikonfri; Halogenfri; För användning i släpkedja                         |
| Silikonfri                    |                                           |                                                                            |
| Elektriska data               |                                           |                                                                            |
| Anslutningsspänning           | [V]                                       | 8...32 DC                                                                  |
| Skyddsklass                   |                                           | III                                                                        |
| Max. strömbelastning totalt   | [A]                                       | 4                                                                          |
| Driftförhållanden             |                                           |                                                                            |
| Omgivningstemperatur          | [°C]                                      | -40...80                                                                   |
| Omgivningstemperatur (rörlig) | [°C]                                      | -20...80                                                                   |
| Kapslingsklass                |                                           | IP 67; (parningskontakt isatt)                                             |
| Mekaniska data                |                                           |                                                                            |
| Vikt                          | [g]                                       | 461,3                                                                      |
| Material                      |                                           | PA; Honkontakt: TPU orange; Packning: FKM                                  |
| Material mutter               |                                           | Mässing, förnicklad                                                        |
| Antal portar i splitboxen     |                                           | 2                                                                          |
| För användning i släpkedja    |                                           | ja                                                                         |
| För användning i släpkedja    | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                    |
|                               | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration. |
|                               | Böjningscykler                            | > 5 Mio.                                                                   |
|                               | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                  |

## Y-anlutningskabel

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS

## Anmärkning

Förpackning


1 antal

## Elektrisk anslutning - DEUTSCH-kontakt

Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt, rak



## Anslutning



## Elektrisk anslutning - Honkontakt

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )

Anslutning: 2 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

