


E12565



Anslutningskabel med AMP-kontakt

ADOGX060--A002E06



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	12...24 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...100
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-40...100
Kapslingsklass		IP 67; (parningskontakt isatt)
Mekaniska data		
Vikt	[g]	246,4
Material		PBT
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E12565



Anslutningskabel med AMP-kontakt


ADOGX060--A002E06

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning



BN = Ledarfärger :
RD = brun
WH = röd
 vit

Anslutning: 1 x AMP-kontakt, rak; Kontakter: förnicklad