




Chassikontakt hona

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)



1 O-ring

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 68

Mekaniska data

Vikt	[g]	38,9
Anslutningsgंगा		PG 9
Material		formgjuten zink
Gjuten-body material		formgjuten zink

Anmärkning


Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: formgjuten zink





Chassikontakt hona

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)

Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit