


E12572



Anslutningskabel för signallampor med 8-poliga kontakter

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Applikation

kabel för att ansluta en belysningsmast DV13xx & Dv15xx till en IO-Link-master

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

51

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning


1 antal

**Anslutningskabel för signallampor med 8-poliga
kontakter**

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

**Elektrisk anslutning**kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²**Anslutning****Elektrisk anslutning - Honkontakt**

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

