


E12582



Wirable AMP-uttag

SDOGV060--AFKCR



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	12...24 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...100
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-40...100
Kapslingsklass		IP 67; (parningskontakt isatt)
Mekaniska data		
Vikt	[g]	14
Mått	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
Material		Material hylsa: PBT; Kontakter: förzinkad
Tillbehör		
Ingående delar		skyddskåpa: 6
		tätning av individuella kärnor: 2 x 0,5 mm ²
		tätning av individuella kärnor: 4 x 2,5 mm ²
		Crimpkontakter: 6
Elektrisk anslutning		
klämmor: 2 x 0,5 mm ²		

E12582




Wirable AMP-uttag

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning



Anslutning: 1 x AMP-kontakt, rak; Kontakter: förzinkad