


Lös honkontakt

SDOGS060--AFKCR



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	8...32 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...80
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67; (parningskontakt isatt)

Mekaniska data

Vikt [g]	15,1
Material	Mässing förnicklad; PA

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E12583



Lös honkontakt

SDOGS060--AFKCR

Elektrisk anslutning

6 x 0,5 mm²

Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt (DT-06-6S-CE02)



Anslutning

