


Montagekit för manuella ventiler och kulventiler

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F14/M10



Applikation		
Utförande		för utförande IND, INE
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-30...80
Mekaniska data		
Vikt	[g]	719
Toppläns diameter	[mm]	140
ISO toppfläns typ		F14
Skaftförlängare		M10
Material		Montageplatta: plast; metalldelar: rostfritt stål (1.4301 / 304)
Anmärkning		
Förpackning		1 antal