


Montagekit för manuella ventiler och kulventiler

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F16/M10


Applikation

Utförande

för utförande IND, INE

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-30...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

716

Toppläns diameter

[mm]

165

ISO toppfläns typ

F16

Skafftörlängare

M10

Material

Montageplatta: plast; metalldelar: rostfritt stål (1.4301 / 304)

Anmärkning

Förpackning

1 antal