


E12613



Anslutningskabel

ASTGH030MSS00,5H03



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 50 AC/DC

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

(rörlig)

Kapslingsklass

IP 65

Mekaniska data

Vikt

[g]

30,5

Material

kapsling: TPU orange; Låsmutter: förnicklad mässing

Åtdragningsmoment

[Nm]

0,6...1,5

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E12613



Anslutningskabel

ASTGH030MSS00,5H03


Elektrisk anslutning



Elektrisk anslutning

kabel: 0,5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning

