


E12641



Anslutningskabel hona

ADOGX050MSS0002H05



Applikation

| | |
|----------------------|---------------------|
| Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
| Utförande | Strömkabel, L-kodat |

Elektriska data

| | |
|---------------------------------|-------|
| Anslutningsspänning [V] | 63 DC |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 16 |

Driftförhållanden

| | |
|---------------------------|----------|
| Omgivningstemperatur [°C] | -40...90 |
| Kapslingsklass | IP 67 |

Mekaniska data

| | |
|----------------------|---------------------|
| Vikt [g] | 458,9 |
| Mått [mm] | 49 x 15,6 x 15,6 |
| Material | PP |
| Gjuten-body material | TPE |
| Material mutter | Mässing, förnicklad |

Anmärkning

| | |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

E12641



Anslutningskabel hona

ADOGX050MSS0002H05

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, svart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: L; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

| | |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |