


# E12642



## Anslutningskabel hona

ADOGX050MSS0005H05



### Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Utförande	Strömkabel, L-kodat

### Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	63 DC
Max. strömbelastning totalt [A]	16

### Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...90
Kapslingsklass	IP 67

### Mekaniska data

Vikt [g]	1082,5
Mått [mm]	49 x 15,6 x 15,6
Material	PP
Gjuten-body material	TPE
Material mutter	Mässing, förnicklad

### Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

# E12642



## Anslutningskabel hona

ADOGX050MSS0005H05

### Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: L; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



### Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY