


E12650



Anslutningskabel hona

ADOAX050MSS0050H05



Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Utförande	Strömkabel, L-kodat

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	63 DC
Max. strömbelastning totalt [A]	16

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...90
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	10609
Mått [mm]	39 x 16 x 38,1
Material	PP
Gjuten-body material	TPE
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E12650



Anslutningskabel hona

ADOAX050MSS0050H05

Elektrisk anslutning

kabel: 50 m, PUR, svart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: L; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY