


E12655



Anslutningskabel

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS



Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Utförande	Strömkabel, L-kodat

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	64 DC
Max. strömbelastning totalt [A]	16

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...90
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	1119,7
Material	PP
Gjuten-body material	TPE
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E12655



Anslutningskabel

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 5,00 m, PUR, svart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: L; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Elektrisk anslutning - 2

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: L; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad

