


# E12656



## Anslutningskabel

VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS



Applikation	
Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Utförande	Strömkabel, L-kodat
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	64 DC
Max. strömbelastning totalt [A]	16
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-40...90
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Vikt [g]	2165,2
Material	PP
Gjuten-body material	TPE
Material mutter	Mässing, förnicklad
Anmärkning	
Förpackning	1 antal

# E12656



## Anslutningskabel

VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS

### Elektrisk anslutning

kabel: 10,0 m, PUR, svart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>


### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: L; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



### Elektrisk anslutning - 2

Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: L; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad

