


Anslutningskabel

VDOAX050MSS0005H05STGH005MSS



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Utförande

Strömkabel, L-kodat

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

64 DC

Max. strömbelastning totalt [A]

16

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-40...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]

1119,7

Material

PP

Gjuten-body material

TPE

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutningskabel

VDOAX050MSS0005H05STGH005MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 5,0 m, PUR, svart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: L; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Elektrisk anslutning - 2

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: L; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad

