


## Anslutningskabel

VDOAX050MSS0020H05STAH005MSS



## Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Utförande

Strömkabel, L-kodat

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

64 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

16

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...90

Kapslingsklass

IP 67

## Mekaniska data

Vikt

[g]

4283,9

Material

PP

Gjuten-body material

TPE

Material mutter

Mässing, förnicklad

## Anmärkning

Förpackning

1 antal



## Anslutningskabel

VDOAX050MSS0020H05STAH005MSS

### Elektrisk anslutning

kabel: 20,0 m, PUR, svart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>


### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: L; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



### Elektrisk anslutning - 2

#### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: L; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad

