


Monteringsvinkel

VALVE BRACKET 20-40MM



Applikation

Utförande

för mekaniska gränssnitt till pneumatiska ställdon VDI / VDE 3845

Mekaniska data

Vikt [g]

471,5

Hålbild för fästvinkel

80 x 30 / 130 x 30 mm

Axelhöjd för ventilanslutning

20 / 30 / 40 mm

Passar axeldiameter [mm]

> 38

Material

Monteringsvinkel: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Axeladapter: Aluminium

Tillbehör

Ingående delar

insexskruv: 1 x M6 x 60, rostfritt stål

insexskruvar: 8 x M5 x 8, rostfritt stål

sexkantmuttrar: 8 x M5, rostfritt stål

E12674



Monteringsvinkel

VALVE BRACKET 20-40MM

Anmärkning

Förpackning

1 antal