


Y-anslutningskabel

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; För användning i släpkedja

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

8...32 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...80

Omgivningstemperatur
(rörlig)

[°C]

-20...80

Kapslingsklass

IP 67; (parningskontakt isatt)

Mekaniska data

Vikt

[g]

226,3

Material

PA; Honkontakt: TPU orange; Packning: FKM

Material mutter

Mässing, förnicklad

Antal portar i splitboxen

2

För användning i släpkedja

ja

För användning i släpkedja

Böjningsradie för flexibla installationer

min. 10x kabeldiametern

Färdhastighet

max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka
och max. 5 m/s² acceleration.

Böjningscykler

> 5 Mio.

Torsion/vridningsvinkel

± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning


1 antal

Y-anlutningskabel

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS

Elektrisk anslutning - DEUTSCH-kontakt C

Anslutning




Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt, rak



Elektrisk anslutning - Honkontakt A

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Anslutning: 2 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



E12686



Y-anslutningskabel

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS

Elektrisk anslutning - Honkontakt B

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Anslutning: 2 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

