


Målpucken för ventilställdon

PUCK 65MM ADJUSTABLE



Applikation

Utförande

för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller
handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaniska data

Vikt	[g]	81,1
Puck diameter	[mm]	65,6
Hålavstånd	[mm]	80
Skaft höjd på ventilaxeln	[mm]	30
Material	Indikeringspuck: PA 6 svart; metalldelar: rostfritt stål; Positionsindikator: PA 6 gul	
Åtdragningsmoment	[Nm]	2,5...3

Tillbehör

Ingående delar

skruv med halvrund skalle: 1 x M6 x 25, rostfritt stål EN ISO 7380-2:2011

E12725



Målpucken för ventilställdon

PUCK 65MM ADJUSTABLE

Anmärkning

Förpackning

1 antal