


E12736



Anslutningskabel med AMP-kontakt

ecomatPanel/Cable/5m



Applikation

Speciella egenskaper

skärmad ledning

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

8...32 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning totalt [A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-40...80

Kapslingsklass

IP 20; (utan resistor)

Mekaniska data

Vikt [g]

456,4

Mått [mm]

89,5 x 33,4 x 47,3

Material

kapsling: PBT-GF20

Gjuten-body material

PBT

Anmärkning


Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, grå, Ø 8,3 mm, skärmad; 2 x 0,5 mm² (partvinnad) + 2 x 0,5 mm² (partvinnad)

Anslutning: AMP MQS, rak; Gjuten kåpa: PBT; Kontakter: förzinkad




E12736



Anslutningskabel med AMP-kontakt

ecomatPanel/Cable/5m

Anslutning



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb