


Lös honkontakt

ecomatPanel/Connection Set



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	8...32 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning totalt	[A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...80
Kapslingsklass		IP 20; (utan resistor)

Mekaniska data

Vikt	[g]	10
Mått	[mm]	15,3 x 23,2 x 24,2
Material		kapsling: PBT-GF20
Gjuten-body material		PBT

Tillbehör

Ingående delar	120 Ohm resistor
	Crimpkontakter
	skyddsslang

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

5 x 0,5...0,75 mm²

Anslutning: AMP MQS, rak; Gjuten kåpa: PBT; Kontakter: förzinkad





Lös honkontakt

ecomatPanel/Connection Set

Anslutning

