




Fästen med ändstopp

FIXING/M12/NT/FE/END STOP



Applikation

|           |              |
|-----------|--------------|
| Utförande | med ändstopp |
|-----------|--------------|

Mekaniska data

|                         |      |                                                       |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| Vikt                    | [g]  | 32,1                                                  |
| Installationshänvisning |      | Rikta sensorn med aktiva ytan åt höger (se måttskiss) |
| Mått                    | [mm] | M16 x 1 / L = 33,5                                    |
| Gängbeteckning          |      | M16 x 1                                               |
| Innerdiameter           | [mm] | 12                                                    |
| Material                |      | galvaniserat stål; Muttrar: galvaniserat stål         |
| Åtdragningsmoment       | [Nm] | 5; (låsmuttrar: 20)                                   |

Tillbehör

|                |            |
|----------------|------------|
| Ingående delar | Muttrar: 2 |
|----------------|------------|

Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

diagram och grafer

Montage