




Anslutningskabel hona

AD0GB050ZDS0005B05



Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 400 AC/DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning totalt	[A]	5
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Vikt	[g]	390
Mått	[mm]	26 x 26 x 49,9
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		formgjuten zink
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 7.5 x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E12773



Anslutningskabel hona

ADOGB050ZDS0005B05

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

