




Lös honkontakt

SDOGB050ZDSFKPG



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 400 AC/DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning totalt	[A]	9
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	48,808
Gjuten-body material		PA; PUR
Material mutter		formgjuten zink, förnicklad
Tätningmaterial		NBR
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E12774



Lös honkontakt

SDOGB050ZDSFKPG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 7...13 mm; AWG 16

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; Gjuten kåpa: PA; PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Packning: NBR; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

