


## Konfektionierbar hankontakt

SSTGB030ZDSFKPG



## Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

## Elektriska data

|                             |     |             |
|-----------------------------|-----|-------------|
| Anslutningsspänning         | [V] | < 300 AC/DC |
| Skyddsklass                 |     | II          |
| Max. strömbelastning totalt | [A] | 12          |

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...85 |
| Kapslingsklass       |      | IP 67    |

## Mekaniska data

|                      |     |                             |
|----------------------|-----|-----------------------------|
| Vikt                 | [g] | 51,9                        |
| Gjuten-body material |     | PBT                         |
| Material mutter      |     | formgjuten zink, förnicklad |

## Anmärkning

|             |               |
|-------------|---------------|
| Anmärkning  | pin 1 ledande |
| Förpackning | 1 antal       |

# E12775



## Konfektionierbar hankontakt

SSTGB030ZDSFKPG

### Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Mantel: Ø 6...8 mm; AWG 16

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



### Anslutning

