




Konfektionierbar hankontakt

SSTGB050ZDSFKPG



Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 300 AC/DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning totalt	[A]	9
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	54,7
Gjuten-body material		PBT
Material mutter		formgjuten zink, förnicklad
Anmärkning		
Anmärkning		Pin 4 går före
Förpackning		1 antal

E12776



Konfektionierbar hankontakt

SSTGB050ZDSFKPG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm; AWG 16

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

