




T-stycke

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS



Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 300 AC/DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning totalt	[A]	10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-30...85
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Vikt	[g]	71,25
Material mutter		formgjuten zink
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt A		
Anslutning: 7/8"; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad		






T-stycke

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS


Elektrisk anslutning

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt B

Anslutning: 7/8"; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad



Elektrisk anslutning - Honkontakt C

Anslutning: 7/8"; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad

