




T-stycke

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

|                             |     |             |
|-----------------------------|-----|-------------|
| Anslutningsspänning         | [V] | < 400 AC/DC |
| Skyddsklass                 |     | II          |
| Max. strömbelastning totalt | [A] | 8           |

Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -30...85 |
| Kapslingsklass       |      | IP 68    |

Mekaniska data

|                 |     |                 |
|-----------------|-----|-----------------|
| Vikt            | [g] | 102,65          |
| Material mutter |     | formgjuten zink |

Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

Elektrisk anslutning - hankontakt A

Anslutning: 7/8"; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad





## T-stycke

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS

### Elektrisk anslutning

#### Anslutning

#### Elektrisk anslutning - Honkontakt B

Anslutning: 7/8"; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad



#### Elektrisk anslutning - Honkontakt C

Anslutning: 7/8"; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad

